



Übersicht:



Technische Daten:

Lampenperlen: 9,5 m Gelblicht + RGB-Lichterkette + 36 SMD + XTE LEDs	
Helligkeit: 120–300 Lumen	Eingang: USB-C 5V/1A
Akkulaufzeit: 6–8 Std.	Ausgang: USB-Ausgang
Spritzwassergeschützt: IP44	Ladezeit: ca. 5 Std.
Material: PC + ABS + Magnet	Abmessungen: 108x37mm
Akkukapazität: Lithium-Polymer 2000 mAh	Gewicht: 210g

Bedienung:



Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie erneut, um verschiedene Lichtmodi auszuwählen.

Halten Sie die Ein/Aus-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um den Taschenlampenmodus zu aktivieren. Drücken Sie erneut, um verschiedene Lichtmodi auszuwählen.

Nach 8 Sekunden Betrieb in einem beliebigen Lichtmodus drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten.

Anleitung Lichterkette:



Ziehen Sie die Lichterkette auf die gewünschte Länge heraus. Drehen Sie nach dem Gebrauch am „Aufwickelmechanismus“, um die Lichterkette wieder einzuziehen.

Vorsichtsmaßnahmen

Benutzeranweisungen:

- Bitte beachten Sie die Bedienunghinweise, um zwischen den Lichtmodi zu wechseln.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Umgebungen mit einer Temperatur zwischen -10 °C und 60 °C.
- Die Looplight BL2 ist nicht wasserdicht. Verwenden Sie sie nicht beim Tauchen, da dies zu Störungen der Schaltung führen kann.

Energie:

- Dieses Produkt enthält einen eingebauten Lithium-Akku. Zerlegen oder ersetzen Sie diesen nicht selbst.
- Verwenden Sie eine sichere Steckdose/USB-Energiequelle und das standardmäßige USB-Ladekabel, um dieses Produkt zu laden.

Sicherheitsvorschriften:

- Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Verwendung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Nutzung und Wartung sicherzustellen.
- Kinder dürfen dieses Produkt nur unter Aufsicht und Anleitung eines Erwachsenen verwenden.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht selbst.
- Nehmen Sie keine eigenen Änderungen an diesem Produkt vor.

Besuchen Sie aqila.eu

www.aqila.eu | hello@aqila.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78
Gothenburg | Sweden


Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne
The Netherlands

Aqila®

Aqila®

Loop light

Gebrauchsanweisung



Modell: Lightbird BL2